

Mindervalidetoilet Componenten

Kamerlamp met elektronika 130.1101/SP



Het hart van de MIVA installatie is deze kamerlamp met elektronika. Alle oproep- en signaleringscomponenten welke bij deze installatie worden toegepast worden op de lamp aangesloten. De lamp kan eenvoudig worden ingesteld of deze als master (personeelsruimte) of als slave (toilet) wordt gebruikt. De lamp is voorzien van een ingebouwd akoestisch alarm met regelbaar volume en een potentiaalvrij wisselcontact bij oproep. Tevens beschikt de lamp over een geheugen van 600 seconden in geval van stroom uitval.

Levering kamerlamp inclusief draagram type 130.2900, rood steeklampje type 130.9520 en wit steeklampje type 130.9500

Voedingsspanning: 24VDC / 400 mA (in alarm)
Afmetingen: 110x90x60 mm
TU artikelnummer: 2506954

Oproeptrekcontact 125.8600S



Trekcontact voor plaatsing in toilet. Standaard geschikt voor inbouw in U40 inbouwdoos. Voorzien van geruststellampje.

Voedingsspanning: 24VDC
Afmetingen (hxbxd): 80x80x15mm
TU artikelnummer: 2035 202

Katrollenset 125.8600KA



Katrollenset voor het rondspannen van het trekkoord in het toilet. Geschikt voor trekkoord met een maximale diameter van 8mm.

TU artikelnummer: 2035 384

Trekkoord 125.8600TK



Trekkoord voor verlenging van het trekcontact 125.8600S. Wordt met behulp van katrollen in het toilet rondgespannen.

Diameter: 3mm
Kleur: rood
TU artikelnummer: 2035 343

Mindervalidetoilet Componenten

Afstelcombinatie 125.9130S



Combinatie voor het afstellen van een roep. Standaard geschikt voor inbouw in U40 inbouwdoos. Voorzien van geruuststellampje. Indien toegepast in personeelsruimte kan de combinatie worden voorzien van een extra zoemer.

Voedingsspanning: 24VDC
 Afmetingen (hxbxd): 80x80x15mm
 TU artikelnummer: 2677839

Roepcombinatie 125.9120S



Kan in combinatie met of i.p.v. een oproeptrekcontact als extra roepdrukker worden gebruikt. Standaard geschikt voor inbouw in U40 inbouwdoos. Voorzien van geruuststellampje.

Voedingsspanning: 24VDC
 Afmetingen (hxbxd): 80x80x15mm
 TU artikelnummer: 2677821

Opbouwrand 125.4200

Indien de installatie in opbouwmontage moet worden uitgevoerd kan deze opbouwrand worden toegepast. Hierbij is het gebruik van de adapterplaat 125.4100 noodzakelijk.

Geschikt voor de combinatie 125.8600S / 125.8130S / 125.8120S
 Afmetingen (hxbxd): 130x112x25mm
 TU artikelnummer: 2035 301



Adapterplaat 125.4100

Benodigd voor het monteren van de combinaties in de opbouwrand 125.4200.

TU artikelnummer: 2035 319

Zoemer 125.0002



Kan als extra insteekzoemer worden toegepast in de afstelcombinatie 125.9130S.

TU artikelnummer: 2035 293

Voedingsunit



Gestabiliseerde voedingsunit primair 230VAC, secundair 24VDC.

015.2405T – 0,5A voeding voor 1 toilet.
 TU artikelnummer: 2340 479

015.2425 – 2.5A voeding voor meerdere toiletten.
 TU artikelnummer: 2512 499